



小型自動床洗浄機の決定版！



バッテリー駆動式 自動床洗浄機

スクラブメイト 500ジュニアS 抗菌

- **ブラシが床の凹凸に追従するセルフレベルング・システムを搭載**
ムラのない洗浄ができ、作業者を選びません。
- **壁際もしっかり楽々洗浄**
壁を傷付けにくい構造です。
- **静音性アップ**
運転音は52.5dB(A)*。さらに静音性が向上しました。
- **ワンタッチ・ブラシ着脱機構を採用**
スイッチのオン・オフだけでブラシの着脱が可能です。
- **一体成形のモールディングボディー**
さびたり割れたりしにくく、軽量かつ堅牢。
- **抗菌タンク&抗菌ハンドル**
無機系抗菌剤を回収タンクとハンドルの樹脂に配合。回収タンクとハンドル表面の細菌の増殖を抑制し、臭いの発生を抑えます。病院や介護施設、食品工場、飲食施設など、高い衛生管理が求められる現場に最適です。

抗菌樹脂
ハンドル

抗菌樹脂
回収タンク



特 長

コンパクトなボディ




- 一体成形ボディの採用で、コンパクトでありながら余裕の大型タンクを実現。

シンプルな操作パネル




- タッチパネル式で簡単操作。作業者を選びません。

ブラシ/パッド台フック




- 機械移動時や保管の際は、ブラシ、パッド台、パッドをフックに掛けられます。

スクイージーフック



- 機械移動時や保管の際、スクイージーをハンドルに掛けられます。

透明バキュームホース



- 透明なので、汚水回収状況や詰まりの有無を視認できます。耐油仕様。

洗剤ドレンチューブ



- バキュームホースに接続してバキュームをONにすると、洗剤排出が短時間で済みます。

チルト式回収タンク



- 大きく引き起こせるチルト式回収タンクなので、バッテリーのメンテナンスが容易。
- 回収タンクを引き起こせば、大きな開口部からタンク内部を楽々洗浄できます。

主な仕様

仕様	型式	500ジュニアS抗菌
洗 浄 面 積		最大2,000m ² /h
洗 浄 幅		500mm*
パッドサイズ×枚数		18インチ×1枚
スクイージー幅		865mm
ブラシ	数	1個
	直 径	500mm
	回 転 数	145rpm
	モ ー タ ー 出 力	600W
バキューム	真 空 圧	12kPa (1,225mmAq)
	風 量	1.65m ³ /min
	モ ー タ ー 出 力	340W
バッテリー×個数		シールドバッテリー 12V108Ah(20HR)×2個
満充電時の運転可能時間		最大2.5時間
必要充電時間		最大10時間
洗剤タンク容量		40L
回収タンク容量		50L
寸法	全 長	1,230mm
	全 幅	516mm
	全 高	960mm
重量(バッテリー含む)		120kg

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

*：パッド使用時の洗浄幅は457mmになります。

標準付属品

- ◆ バッテリー(メンテナンスフリー) 1組(2個)
 - ◆ 専用充電器 1式
 - ◆ ディスクブラシまたはパッド台※ 1個
- ※ご注文時にどちらかをご指定ください。

選択付属品(別売)

- ◆ 各種パッド

主な関連商品

スクラブメイトミニ350B抗菌
洗浄幅 350mm



スクラブメイト700RB
洗浄幅 700mm



販売店

ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511 大阪/06-6971-8011