

ハードフロア洗浄用

ナノエッジシリーズ

超小型 振動ポリッシャー



- 稼働時間を気にせず使える 100V 式コードタイプの **ナノエッジⅡ** と、電源コードを気にせず使えるリチウムイオンバッテリー式コードレスタイプの **ナノエッジバッテリー** の 2 型式。
- ナノエッジバッテリー** のリチウムイオンバッテリーはハンドルパイプ内に収納。作業中もバッテリーの重さが気にならず、軽快に作業できます。
- 超高速振動（**ナノエッジⅡ** は 4,100rpm、**ナノエッジバッテリー** は 4,600rpm）で、短時間に驚きの洗浄効果を発揮します。
- 小型なので、従来の床洗浄機やポリッシャーではアクセスできなかった狭所やトイレ周り、階段なども簡単に洗浄できます。
- 軽量コンパクト（**ナノエッジⅡ** は 9.4kg、**ナノエッジバッテリー** は 9.2kg）。さらに超高速振動により動きも軽く、前後左右、自由自在に操作でき、狭いエリアでも安心して作業できます。
- モップ掛けのように使えるので、楽な姿勢で作業ができます。しかも、モップのように床に押し付ける必要がありません。



100V式
コードタイプ
ナノエッジⅡ



リチウムイオンバッテリー式
コードレスタイプ
ナノエッジバッテリー



(ナノエッジⅡ)



生産性を妨げる「手こすり」を追放！



どのような現場にも、洗浄機を使えないゾーンが存在します。

このわずかな面積の洗浄作業が、生産性を著しく低下させています。

モップ感覚で自由自在に操れる **ナノエッジシリーズ**は、狭い場所でも強力かつスピーディーな洗浄効果を発揮。

ナノエッジシリーズによって現場の生産性を飛躍的に改善することができます。



▲ 什器際などの隅こすり



▲ 入り組んだ狭い箇所



▲ 階段洗浄も安全スピーディー



▲ トイレなどの磁器タイル洗浄

主な仕様

仕様	型式	ナノエッジⅡ	ナノエッジバッテリー
電源		100V (50Hz/60Hz)	DC36V 3.2Ah (リチウムイオンバッテリー)
洗浄幅 mm		280 (横向き使用の場合) 150 (縦向き使用の場合)	
モーター容量 W		80	
消費電流 A		最大3	-
振動回転数 rpm		4,100	4,600
電源コード長さ m		9	-
満充電時の運転可能時間		-	約40分*
必要充電時間		-	約90~110分
寸法	全長 mm	250	
	全幅 mm	120	
	全高 mm	1,310 (ヘッドのみ160)	1,290 (ヘッドのみ160)
重量 kg		9.4	9.2

※ : 稼働時間は一般的な状況での目安です。使用するバドや床面の状況により変わります。
備考 : ●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
●ナノエッジⅡは電気用品安全法(PSE)の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。

標準付属品

ベルト……………1本

- 持ち上げる際の持ち手となります。
- 保管時はハンドルをこのベルトでヘッドに固定すれば、ナノエッジを自立させることができます。



スカート……………1枚

- 水や汚水などはね返りを防止できます。



選択付属品 (別売)

壁や階段の蹴込みの洗浄に
幅木スケート



- ナノエッジを横倒しにした状態で装着します。

巡回実演

ご指定の日時・現場で無料実演をお目かけます。お気軽にお申し付けください。

■販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaorhnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511 大阪/06-6971-8011