



※1

リチウムイオンバッテリー式  
業務用（屋内用）  
スティック型サイクロンバキュームクリーナー

# スピアー サイクロン プロ Spear Cyclone Pro

SHARPと蔵王産業の共同開発商品

● **高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用**  
ホコリやゴミをパワフルに吸引します。

● **4つの運転モード**  
エコモード、ノーマルモード、パワーモード、フルパワーモードの4段階。

● **軽量設計**  
ドライカーボンパイプ採用の軽量設計。ハンドルデザインや  
バッテリー位置などの工夫により、手首や腕への負担を軽減。  
屈まず軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。

● **紙バッグ不要のサイクロン式**  
サイクロン式大容量ダストカップで紙バッグ不要。  
ゴミ捨てやお手入れも簡単です。  
ダストカップや高性能プリーツフィルターは水洗いもできて衛生的。

● **清潔に使える抗菌※1ハンドル**

※1

- 試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構
- 試験方法：フィルム密着法
- 抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用
- 試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値 2.0 以上（抗菌効果あり）



▲動画



# 特 長

抗菌(※1)加工された  
本体ハンドル

ドライカーボンパイプ  
「PパイプDK Z」  
軽量かつ高耐久。

## 吸込口

屈まずに、レバー操作で簡単に外すことができるので、作業者の負担が軽減。装着も立ったままの楽々操作。薄型なので、棚の下などの狭い隙間も掃除できます。

リチウムイオンバッテリー  
「EC-ZR200リチウムバッテリー-Z」

①ホルダー

②ダストカップ

すき間ノズル

③スグトルブラシ

スタンド台  
保管場所を選びません。



▲ホルダー(①)  
作業の合間にテーブルや椅子の背もたれなどに立てかけることができます。作業の再開もスムーズです。



▲大容量のダストカップ(②)  
たっぷり回収できるダストカップ。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。



▲スグトルブラシ(③)  
吸込口を外すとそのままスグトルブラシを使えます。隙間やコーナー、高所の掃除に便利です。



▲水洗いOK  
ダストカップと抗菌(※2)加工を施した高性能プリーツフィルターは水洗いできて衛生的。臭いの発生も抑制(※3)できます。



リチウムイオンバッテリー  
充電器

- ※1 ●試験機関:(一財)ボークン品質評価機構 ●試験方法:フィルム密着法 ●抗菌方法:無機系抗菌剤を樹脂に使用  
●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)  
※2 ●試験機関:(一財)ボークン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法 ●抗菌方法:抗菌剤を含浸  
●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)  
※3 ●試験機関:(一財)ボークン品質評価機構 ●試験方法:繊維評価技術協議会法

## 選 択 付 属 品 (別売)

### ●パワーヘッド(電動式)

回転ブラシで  
前進アシスト。



### ●コンパクトふとん掃除ヘッド

ベッドや布張りの  
ソファ、イスの  
掃除に。



### ●はたきノズル

高いところの掃除に。



### ●フレキノズル

タテヨコ曲がる  
すき間ノズル。



## 主 な 仕 様

| 仕 様                      | 品 名                              | スピーア サイクロン プロ<br>Spear Cyclone Pro |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 型 式                      | EC-ZR200                         |                                    |
| 集 塵 方 式                  | 遠心分離サイクロン<br>高性能プリーツフィルター付       |                                    |
| 集 塵 容 量                  | 0.5L                             |                                    |
| 電 源 方 式                  | 充電式                              |                                    |
| バ ッ テ リ ー                | リチウムイオンバッテリー<br>DC25.2V 2,500mAh |                                    |
| 満 充 電 時 の<br>運 転 可 能 時 間 | 約25分(パワーモード時)<br>最長約63分(エコモード時)  |                                    |
| 必 要 充 電 時 間              | 約100分※4                          |                                    |
| 充 電 器                    | AC100V 50/60Hz共用                 |                                    |
| 寸 法                      | 幅                                | 224mm                              |
|                          | 高 さ                              | 1,058mm                            |
|                          | 奥 行                              | 227mm                              |
| 重 量(バッテリー含む)             | 1.6kg                            |                                    |

備考 : ●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
●本商品は電気用品安全法(PSE)の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。  
※4 周囲温度・使用時間などご使用条件により、最大約120分かかる場合があります。

## ■販売店



蔵王産業株式会社



本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>



## ■営業所の所在地および電話番号

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 札幌/0133-73-8411  | 横浜/045-866-2221  | 神戸/078-794-3101  |
| 仙台/022-378-8840  | 新潟/025-286-1811  | 岡山/086-292-5191  |
| 宇都宮/0289-76-1831 | 静岡/054-268-2266  | 広島/082-277-5821  |
| 水戸/029-243-2571  | 金沢/076-240-8311  | 高松/087-870-6721  |
| 船橋/047-434-0020  | 名古屋/0568-31-6121 | 福岡/092-621-6415  |
| 川越/049-226-1130  | 京都/075-594-6211  | 鹿児島/099-269-7021 |
| 東京/03-5600-0511  | 大阪/06-6971-8011  |                  |